

 KOMET**HSS středící hrot KOMET KUB® V464, TiAlN, Typ: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236662 80
GTIN	4047109090156
Třída artiklu	24M

Technický popis

Ø d ₂	16 mm
Vhodné pro vrtací korunku	80 – 110 mm
Typ	TiAlN
Použití	Litina
Použití	Inox
Druh produktu	Obráběcí vložka pro středící vrtání a navrtávání