

**Garant****Držák na vyvrtávací tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 30, Otvor d2 (H7): 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319225 20
GTIN	4067263107866
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- Provrtaná stopka VDI.
- Se dvěma kulovými tryskami.

**Výhoda:**

- Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
- Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s držákem na vyvrtávací tyče.

**Technický popis**

Otvor d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
Ø L <sub>7</sub>	51 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø H <sub>3</sub>	25 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm

Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø D <sub>8</sub>	62 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI