

Garant**Držák na vyvrtávací tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 40, Otvor d2 (H7): 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319235 50
GTIN	4067263108108
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- Provrtaná stopka VDI.
- Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

- Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
- Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držákem na vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Není vhodné k použití s redukčním pouzdrem.

Technický popis

Otvor d ₂ (H7)	50 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	92 mm
Ø L ₇	86 mm

Technický list

Ø D ₆	98 mm
Ø L ₆	100 mm
Ø H ₃	39,5 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI