

AEG

Akumulátorový kompaktní šroubovák, Typ: SE3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Akumulační zalamovací šroubovák AEG

Li-Ion akumulátor **kompaktní šroubovák** a vrták s **otočným kloubem** pro práci s rovným tvarem tyče nebo se zahnutým tvarem. 10stupňové nastavení utahovacího momentu a kluzná spojka.

Pravý/levý chod, **upínač bitu 1/4 palce Hex (E 6,3)**.

Výhoda:

S otočným kloubem.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073824 a č. 073841.

Obal: Přepravní kufřík

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ B 3 V

Označení výrobce: SE3,6

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah

Napětí akumulátorů: 3,6 V

Maximální utahovací moment měkký: 4,5 Nm

Technický popis

Maximální utahovací moment měkký	4,5 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý	6,5 Nm
Maximální otáčky 2. stupně	0 - 600 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	3 mm
Označení výrobce	SE3,6
Typ	SE3
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	6 mm
Typické použití	Light
Konstrukce	přímý šroubovák
Upínač nástroje	E 6,3
Napětí akumulátorů	3,6 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 200 min ⁻¹
Hmotnost	0,6 kg
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ B 3 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Li-Ion systém S Typ akumulátoru, napětí akumulátoru AB3 V

073824 AB3

Akumulátorová nabíječka Typ LA036

073841 LA036