

**HSS středící hrot KOMET KUB® V464, TiAlN, Typ: 115****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236662 115
GTIN	4047109090163
Třída artiklu	24M

Technický popis

Ø d ₂	20 mm
Vhodné pro vrtací korunku	115 – 155 mm
Typ	TiAlN
Použití	Litina
Použití	Inox
Druh produktu	Obráběcí vložka pro středící vrtání a navrtávání