

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	AH12M SDQCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	8,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500