

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	26 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení $L_3$	16 mm
ISO kód držáku	AH20R SDUCR/L11
Délka vyložení $L_1$	100 mm
Celková délka $L$	200 mm
Upínací výška $L_2$	18 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500