

**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260339 12/07
GTIN	4960664579549
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s : 12 mm

ISO kód držáku: A12M SDUCR/L07

Úhel nastavení κ : 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 16 mm

Středové přesazení L_3 : 9,7 mm

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	9,7 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Délka vyložení L_1	60 mm
ISO kód držáku	A12M SDUCR/L07
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Ø stopky D _s	12 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	269022 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500