

Garant**SNMG 120412, Typ: HB7215****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251226 HB7215
GTIN	4045197664419
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB7215 Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: HB7215

Lamač třísek: GM

Hloubka řezu a_p : 1 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 180 - 300 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	GM
Hlavní způsob použití	K
Hloubka řezu a_p	1 - 6 mm
Druh	HB7215

Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení