



Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS®, krátké, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Třída artiklu	24F

Popis

Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1 kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

Upozornění:

Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

Příklad objednávky:

1xč. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu G01.

2xč. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu.

10xč. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

Technický popis

Rozsah Ø D _{min} -D _{max}	51 - 71 mm
ABS® Ø stopky D _s	40 mm
Celková délka L _{celk.}	60 mm

Provedení	krátké
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 90^\circ$ hrubování Držák 51-71	236686 51-71
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 90^\circ$ dokončování Držák 51-71	236688 51-71
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 51-71	236685 51-71
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 51-71	236684 51-71