

**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, P25M, Označení typ W29:
58-010****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236740 58-010 |
| GTIN | 4047109059818 |
| Třída artiklu | 24T |

Popis**Vhodné pro :**

č. 236685; 236686

Upozornění:**Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Typ: ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 120608

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,2 mm/ot,**Technický popis**

| | |
|---|-------------|
| Označení | 58-010 |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,2 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | WOEX 120608 |
| Druh | P25M |
| Typ | ST900 |
| Řezný materiál | TK |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání