

**Prodloužení pro závitník, Typ: 4L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338405 4L
GTIN	4067263108184
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro Ø stopky závitu d_2	6 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d_1 DIN 374/376	M8
Prodloužení Ø D_3	7 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Prodloužení Ø D_4	12,1 mm
Pro upínací délku l_1	26 mm
Pro čtyřhran K_1	4,9 mm

Prodloužení K ₂	5,5 mm
Prodloužení L ₂	70 mm
Prodloužení L ₃	230 mm
Druh produktu	Prodloužení