



Prodloužení pro závitník, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338405 5
GTIN	4067263108191
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L ₂	60 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M9 – M10
Prodloužení Ø D ₄	12,1 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M7
Pro Ø stopky závitu d ₂	7 mm
Pro čtyřhran K ₁	5,5 mm
Prodloužení L ₃	130 mm

Prodloužení K_2	5,5 mm
Pro upínací délku l_1	26 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	7 mm
Druh produktu	Prodloužení