



Prodloužení pro závitník, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338405 6
GTIN	4067263108917
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- Dlouhá resp. prodloužená verze.
- Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
- Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
- Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro čtyřhran K_1	6,2 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	8 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	8 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu d_1 DIN 374/376	M11
Pro upínací délku l_1	30 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	13 mm
Prodloužení L_2	60 mm

Prodloužení K ₂	6,2 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M8
Prodloužení L ₃	130 mm
Druh produktu	Prodloužení