

**Prodloužení pro závitník, Typ: 7L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338405 7L
GTIN	4067263108948
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro jmenovitý Ø závitu d_1 DIN 371	M9
Prodloužení Ø D_4	15 mm
Prodloužení L_3	230 mm
Prodloužení Ø D_3	9 mm
Pro upínací délku l_1	31 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d_1 DIN 374/376	M12
Pro Ø stopky závitu d_2	9 mm

Prodloužení L ₂	80 mm
Pro čtyřhran K ₁	7 mm
Prodloužení K ₂	7 mm
Druh produktu	Prodloužení