



## Prodloužení pro závitník, Typ: 12L



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	338405 12L
GTIN	4067263109044
Třída artiklu	32H

### Popis

#### Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

Pro upínací délku $l_1$	41 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	16 mm
Prodloužení $K_2$	12 mm
Prodloužení $L_2$	90 mm
Pro čtyřhran $K_1$	12 mm
Prodloužení $L_3$	330 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M20

Prodloužení Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Prodloužení Ø D <sub>4</sub>	22 mm
Druh produktu	Prodloužení