

**Prodloužení pro závitník, Typ: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338405 11
GTIN	4067263109013
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení K ₂	11 mm
Pro Ø stopky závitu d ₂	14 mm
Prodloužení L ₂	90 mm
Prodloužení Ø D ₄	22 mm
Pro čtyřhran K ₁	11 mm
Prodloužení L ₃	200 mm
Prodloužení Ø D ₃	14 mm

Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M18
Pro upínací délku l ₁	40 mm
Druh produktu	Prodloužení