

HOLEX**Prodloužení pro závitník, Typ: 9L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338405 9L
GTIN	4067263108986
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L ₂	90 mm
Pro čtyřhran K ₁	9 mm
Prodloužení Ø D ₃	11 mm
Prodloužení L ₃	230 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M14
Pro upínací délku l ₁	36 mm
Prodloužení Ø D ₄	18 mm

Pro \varnothing stopky závitu d_2	11 mm
Prodloužení K_2	9 mm
Druh produktu	Prodloužení