

**Prodloužení pro závitník, Typ: 13L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338405 13L
GTIN	4067263109068
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro čtyřhran K_1	14,5 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	18 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu d_1 DIN 374/376	M22 – M24
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	18 mm
Prodloužení L_2	100 mm
Prodloužení L_3	330 mm
Pro upínací délku l_1	43 mm

Prodloužení Ø D ₄	26 mm
Prodloužení K ₂	14,5 mm
Druh produktu	Prodloužení