

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení