

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	22 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Sada šroubů	259023 2
Kolík	259049 2
Podložka	259031 33
ISO kód držáku	MTJNR/L 2525M22
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 2204..
Velikost stopky	25 mm
Upínka	259038 13
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Kolík Typ 2	259049 2
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Upínka Typ 13	259038 13
Podložka Typ 33	259031 33
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500