

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Lomená páka	259015 9
Středové přesazení L_3	17 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Podložka	259031 34
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	A25R PTFNR/L 16
Šroubek klínku	259018 6
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Podložka Typ 34	259031 34
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500