

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Kolík	259049 6
Sada šroubů	259023 2
Délka hlavy L ₁	36 mm
ISO kód držáku	MTJNR/L 2525M16
Velikost stopky	25 mm
Upínka	259038 14
Velikost destiček	16 mm
Podložka	259031 32
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 32	259031 32
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Upínka Typ 14	259038 14
Kolík Typ 6	259049 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500