

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
ISO kód držáku	A12L SDUCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500