



Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 4L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338425 4L
GTIN	4067263109709
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L ₂	70 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M8
Pro Ø stopky závitu d ₂	6 mm
Prodloužení Ø D ₃	8 mm
Prodloužení L ₃	230 mm
Prodloužení K ₂	6,2 mm

Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371

M4,5 – M6

Druh produktu

Prodloužení