



Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338425 7
GTIN	4067263109754
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L ₂	60 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M9
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M12
Prodloužení K ₂	8 mm
Prodloužení L ₃	130 mm
Prodloužení Ø D ₃	10 mm

Pro \varnothing stopky závitu d_2

9 mm

Druh produktu

Prodloužení