

**HOLEX****Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 6L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338425 6L
GTIN	4067263109747
Třída artiklu	32H

**Popis****Provedení:**

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

**Použití:**

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

**Upozornění:**

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

**Technický popis**

Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M11
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 371	M8
Prodloužení $L_3$	230 mm
Prodloužení $L_2$	80 mm
Prodloužení $K_2$	6,2 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	8 mm

Pro  $\varnothing$  stopky závitu  $d_2$ 

8 mm

Druh produktu

Prodloužení