

HOLEX**Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 7L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338425 7L
GTIN	4067263109761
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení $\varnothing D_3$	10 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371	M9
Prodloužení K_2	8 mm
Prodloužení L_3	230 mm
Prodloužení L_2	80 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	9 mm

Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376

M12

Druh produktu

Prodloužení