



## Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 8L



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 338425 8L     |
| GTIN           | 4067263109785 |
| Třída artiklu  | 32H           |

### Popis

#### Provedení:

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

|   |        |
|---|--------|
| Prodloužení K <sub>2</sub>                    | 8 mm   |
| Pro jmenovitý Ø závitu d <sub>1</sub> DIN 371 | M10    |
| Prodloužení L <sub>2</sub>                    | 80 mm  |
| Prodloužení L <sub>3</sub>                    | 230 mm |
| Prodloužení Ø D <sub>3</sub>                  | 10 mm  |
| Pro Ø stopky závitu d <sub>2</sub>            | 10 mm  |

Druh produktu

Prodloužení