

HOLEX**Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 12L****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 338425 12L |
| GTIN | 4067263109860 |
| Třída artiklu | 32H |

Popis**Provedení:**

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

| | |
|---|--------|
| Prodloužení K ₂ | 12 mm |
| Prodloužení L ₂ | 100 mm |
| Pro Ø stopky závitu d ₂ | 16 mm |
| Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376 | M20 |
| Prodloužení Ø D ₃ | 16 mm |
| Prodloužení L ₃ | 330 mm |

Druh produktu

Prodloužení