



Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 13L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338425 13L
GTIN	4067263109884
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závītů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení K ₂	14,5 mm
Prodloužení L ₃	330 mm
Prodloužení Ø D ₃	18 mm
Prodloužení L ₂	100 mm
Pro Ø stopky závitu d ₂	18 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M22 – M24

Druh produktu

Prodloužení