

**Garant****Tepelný upínač, PSC 32 krátký, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308559 12
GTIN	4067263110071
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.**

S uzamykatelnými závity.

**Použití:**

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354400. Sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	75 mm
Vnější Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø upnutí D <sub>1</sub>	12 mm
Otvor chladicího kanálu	zamykatelné
Upnutí	PSC 32 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1

## Technický list

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínač