

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů	259023 2
Velikost destiček	22 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Podložka	259031 33
ISO kód držáku	MTJNR/L 3232P22
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 2204..
Velikost stopky	32 mm
Kolík	259049 2
Upínka	259038 13
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Podložka Typ 33	259031 33
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Upínka Typ 13	259038 13
Kolík Typ 2	259049 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500