

**Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338435 5
GTIN	4067263110330
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení Ø D ₃	7 mm
Prodloužení Ø D ₄	12,1 mm
Pro Ø stopky závitu d ₂	7 mm
Prodloužení L ₃	130 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M9 – M10
Pro čtyřhran K ₁	5,5 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M7

Prodloužení K ₂	5,5 mm
Prodloužení L ₂	60 mm
Pro upínací délku l ₁	26 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Prodloužení