

**Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338435 11
GTIN	4067263110453
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L_3	200 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu d_1 DIN 374/376	M18
Prodloužení K_2	11 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	14 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	22 mm
Pro upínací délku l_1	40 mm
Prodloužení L_2	90 mm

Prodloužení Ø D ₃	14 mm
Pro čtyřhran K ₁	11 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Prodloužení