

HOLEX**Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 11L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338435 11L
GTIN	4067263110460
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro upínací délku l_1	40 mm
Pro čtyřhran K_1	11 mm
Prodloužení L_2	90 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	14 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	14 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	22 mm
Prodloužení L_3	330 mm

Prodloužení K ₂	11 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M18
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Prodloužení