

**Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 10L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338435 10L
GTIN	4067263110446
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení $\varnothing D_3$	12 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu d_1 DIN 374/376	M16
Pro upínací délku l_1	36 mm
Prodloužení K_2	9 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	18 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	12 mm
Prodloužení L_3	230 mm

Pro čtyřhran K_1	9 mm
Prodloužení L_2	90 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Prodloužení