



Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 13



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338435 13
GTIN	4067263110491
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M22 – M24
Prodloužení L ₂	100 mm
Prodloužení L ₃	200 mm
Prodloužení Ø D ₃	18 mm
Pro upínací délku l ₁	43 mm
Prodloužení Ø D ₄	26 mm
Prodloužení K ₂	14,5 mm

Pro čtyřhran K_1	14,5 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	18 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Prodloužení