

**HOLEX****Sada kuželových záhlubníků HOLEX Pro Steel č. 150182 v kulaté kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150343 5
GTIN	4067263110514
Třída artiklu	12M

**Popis****Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

**Všechny záhlubníky se 3 břity**, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

**Obsah:**

Po 1 záhlubníku: vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Upozornění:**

Prázdná kazeta pro 6 nebo 7 záhlubníků viz č. 150370.

**Technický popis**

Počet záhlubníků	5
Počet břitů Z	3
Řada	Pro Steel
Povlak	TiAlN

Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Rozteč břitů záhlubníku	nestejně
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami s h9
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	75 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	70 m/min	N
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	S
GG(G)	vhodný	20 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 10,4 mm

150182 10,4

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 12,4 mm

150182 12,4

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 16,5 mm

150182 16,5

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 20,5 mm

150182 20,5

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 6,3 mm

150182 6,3