

**BDMT 070302 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227158 GG
GTIN	4960664026456
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$. Přesných 90° až $a_p = 4$ mm.

Technický popis

Typ	PR1810
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	GG
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,16 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 070302 ER-JT
Typ	PR1810
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		