

Garant**Držák destiček Vario plus Eco Y, pravý, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274540 3
GTIN	4067263112440
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro upichování hřídelí s maximálním průměrem 90 mm.

Vhodné pro:

Držák Vario plus Eco č. 274530; 274500; 274503.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).

Technický popis

Možnost axiálního upichování	ne
Šířka zápichu w	3 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	45 mm
Řada	Vario Plus Eco
Upínací šroub	279815 9
Vhodná vyměnitelná břitová destička	273656 – 273749

Celková délka L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožové držáky

Příslušenství

Upínací šroub Typ 9	279815 9
---------------------	----------