



**Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) D = 8 mm, Ø Dg6: 16mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270536 16
GTIN	2050002078420
Třída artiklu	24U

## Popis

### Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

### Výhoda:

Upínací držák pro otočnou vložku na poptávku.

### Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.

## Technický popis

Převlečná matice	279715 3
L <sub>1</sub>	75 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držáky břitů

## Příslušenství

Převlečná matice Typ 3	279715 3
------------------------	----------