

**Garant****Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Čepel SLIM, plně izolovaná, Šířka břitu b: 5,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	662902 5,5
GTIN	4067263116318
Třída artiklu	61F

**Popis****Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1 000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s povrchem **Haptoprene** pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

**Čepel SLIM** = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (**Ø izolace = Ø čepele**).

**Použití:**

Pro práce pod napětím do 1000 V.

**Technický popis**

Síla břitu a	1 mm
Celková délka	230 mm
Délka čepele	125 mm
Elektrická izolace	VDE 1000 V
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubovák

