

**Siko kleště Cobra® chromované, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 705900 125 |
| GTIN | 4003773073949 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis**Provedení:**

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.

Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem. S **možností jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka.

Rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

Technický popis

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Počet zářezů jemné nastavení | 13 |
| Rozsah upnutí pro trubky | 1 palec |
| Rozsah upnutí pro 6hran | 27 mm |
| Povrch | chromovaný |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| Materiál | chromvanadiová ocel |
| Nejiskřící | ne |

Technický list

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Brzdy rychloposuvu | ne |
| Samosvornost | ano |
| Ochrana proti úrazům | ano |
| Druh produktu | Instalatérské kleště a Siko kleště |