

Garant GREENPLUS

## Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Cleaner AL-D, alkalický, demulgující, Obsah: 200l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	088015 200
GTIN	4067263116141
Třída artiklu	01L

### Popis

#### Provedení:

**Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus** – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexními geometriemi obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za teploty místnosti. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner **bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty**. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.

Sonic Cleaner AL-D, **alkalický neemulgující** koncentrovaný čisticí prostředek pro univerzální ultrazvukové aplikace s extrémně dlouhou životností při vysoké snášenlivosti materiálu.

#### Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.

Emulze, oleje, tuky, plastická maziva, antikoroční prostředky, brusný prach, saze, inkoust, tonery, lapovací a lešticí prostředky.

#### Vhodné pro:

Běžné materiály jako jsou ocel a barevné kovy, sklo, plast, keramika, guma. Vysoká snášenlivost materiálů – u choulostivého povrchu nejdříve proveďte test.

## Technický popis

Hodnota pH	10
Řada	GreenPlus
Poměr smíchání	3 - 10 %
Množství náplně – kapalina	200 l
Skladovací teplota	20 - 80 °C
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Atribut názvu produktu	alkalický, demulgující
Druh produktu	Ultrazvukový silný čisticí prostředek