

Garant GREENPLUS

Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Cleaner N, neutrální, Obsah: 200l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	088017 200
GTIN	4067263116165
Třída artiklu	01L

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexními geometriemi obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za teploty místnosti. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner **bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty**. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.

Sonic Cleaner N, **neutrální** koncentrovaný čisticí prostředek na mimořádně šetrné čištění choulostivých materiálů jako je hliník, barevné kovy, lakovaný a pozinkovaný povrch.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.

Mírné nečistoty, jako jsou tuky a oleje pro obrábění, brusné, lešticí a lapovací prostředky, otisky prstů, prach po broušení.

Vhodné pro:

Choulostivé materiály, jako jsou hliník, barevné kovy, lakované a pozinkované povrchy, ale i ocel, ušlechtilá ocel, plast, sklo, keramika a guma.

Technický popis

Řada	GreenPlus
Poměr smíchání	2 - 5 %
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Skladovací teplota	20 - 60 °C
Hodnota pH	9,6
Množství náplně – kapalina	200 l
Atribut názvu produktu	neutrální
Druh produktu	Ultrazvukový silný čisticí prostředek