

Garant

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110, Vhodné pro svěrák vel.: 160/180



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967520 160/180
GTIN	4067263116233
Třída artiklu	91J

Popis

Provedení:

Stabilní a vysoce pevná **kovaná** / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí **bezpečnostní upínací páčky**.

Výhoda:

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit **bez přídavné otočné desky o 360°**, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

Vhodné pro:

Paralelní svěráky **GARANT č. 967100; 967110**.

Rozsah dodávky:

Včetně všech upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Rozsah nad deskou pracovního stolu	93 - 335 mm
Výškový rozsah	242 mm
Vhodné pro svěrák vel.	160/180
Hmotnost	12,3 kg
Druh produktu	Výškově stavitelný přístroj