



## Jednoduchý úhloměr s nastavitelnou lištou, Ø stupňového oblouku × délka ramena: 150X300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	453402 150X300
GTIN	4067263117414
Třída artiklu	42F

### Popis

#### Provedení:

S lištou s nastavitelnou délkou; konec lišty je zkosený v úhlu 45°. Otevřený stupňový oblouk s dělením 10 – 170°; odečet 1°. **Stupnice matně chromovaná.** S pojistnou maticí. Nekaleno.

### Technický popis

Délka ramen	300 mm
Ø sklonoměru	150 mm
Odečet	1 stupeň
Mezní chyba	±30 úhlová min.
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogová
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Pouzdro
Kalibrování	F3

Druh produktu

Úhloměr

**Služby**

KalibrováníÚhloměr Typ GRAD

025810 GRAD