

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259031 39
Velikost stopky	25 mm
Upínka	259038 2
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Šroub pro podložku	259025 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
ISO kód držáku	MVJNR/L 2525M16
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 39	259031 39
Upínka Typ 2	259038 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500