

Garant
Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Třída artiklu	21U

Popis
Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: MVJNR/L 2525X16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VN.. 1604..

Funkční šířka L_4 : 32 mm

Délka hlavy L_1 : 46 mm

Celková délka L: 117,5 mm

Podložka: 259031 1

Technický popis

Podložka	259031 1
ISO kód držáku	MVJNR/L 2525X16
Šroub pro upínací příložku	259021 2
Délka hlavy L_1	46 mm

Šroub pro podložku	259025 9
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Upínka	259038 3
Celková délka L	117,5 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroub pro upínku Typ 2	259021 2
Podložka Typ 1	259031 1
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroubek pro podložku Typ 9	259025 9
Upínka Typ 3	259038 3